

Spanijzers • DIN 6315 B gaffelvormig

23150.0028



Productbeschrijving

Deze spanner (spanklauw) volgens DIN 6314 B is gevorkt en wordt voornamelijk gebruikt in de mechanische klemtechniek voor het spannen van werkstukken.

Materiaal

- temperstaal, gelakt

Tekening



Bestelinformatie

Nominale maat b_1 [mm]	l_1	a	Afmetingen			voor schroeven		[g]	Artikelnr.
			b_2 [mm]	b_3	b_4	[mm]	[inch]		
26	315	40	66	20	10	M24	1	3802	23150.0028

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."