

Spanijzers • DIN 6315 B gaffelvormig

23150.0030



Productbeschrijving

Deze spanner (spanklauw) volgens DIN 6314 B is gevorkt en wordt voornamelijk gebruikt in de mechanische klemtechniek voor het spannen van werkstukken.

Materiaal

- temperstaal, gelakt

Tekening



Bestelinformatie

| Nominale maat b_1 [mm] | l_1 | a | Afmetingen | | | voor schroeven | | [g] | Artikelnr. |
|--------------------------------|-------|----|---------------|-------|-------|----------------|--------|------|------------|
| | | | b_2 [mm] | b_3 | b_4 | [mm] | [inch] | | |
| 26 | 500 | 50 | 66 | 20 | 10 | M24 | 1 | 7640 | 23150.0030 |

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."