

Opzetspanners • draaibaar, maat 60

23310.0061



Productbeschrijving

Universeel mechanisch klemelement voor snel en comfortabel wisselen en opspannen van werkstukken door middel van handmatig draaibare klemklauw.

De spanners hebben de volgende voordelen:

- Snel spannen met de hand via de spanbout, verstelbare klemhefboom of tweezijdige excenterhefboom.
- Eenvoudig en snel wisselen van werkstuk door de spanklauw naar links of rechts weg te draaien.
- Compact ontwerp, dus weinig ruimte nodig voor het klemmen.
- Eenvoudige aanpassing, zelf bij grote klemhoogtes, dankzij de in hoogte verstelbare cilinders. Omdat bij de uitvoeringen met hendels de door de bediener uitgeoefende kracht niet bekend is, wordt de klemkracht in de tabellen als richtwaarde vermeld. De gemiddelde waarde werd door tests bepaald.

Materiaal

- gehard staal, gezwart en geslepen

Montage

Opzetspanners kunnen op twee manieren bevestigd worden:

1. met een bout voor T-gleuf (DIN 508),
2. met een draadeind direct in de plaat, bijvoorbeeld, een opspanning.

De cilinder moet op het hele vlak aanliggen. De klemhoogte h_1 mag niet overschreden worden.

Meer informatie

Opmerkingen

Dit model is niet meer beschikbaar. De opvolger van dit model is verkrijgbaar als versie met klemschroef (Art. 23310.0065 en 23310.0067).




Verwijzingen

De spanhoogte kan met hoogcilinders EH 23310. alsook met schijven EH 1107., EH 1108., EH 1617. van het Halder opspanstelsel vergroot en door spaninzetstukken verminderd worden

Overige producten

- Hoogcilinders
- afstandhouders
- Steeksleutels
- afstandhouders


Tekening



Bestelinformatie

Afmetingen												Slag	Spankracht	Aandraai- moment max.	g	Artikelnr.
d ₁	d ₂	b ₁	b ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	l ₁	l ₂	l ₃	[mm]					
met een spanbout – Afbeelding 2																
60	M12	44	17	M12	100 – 135	123 – 158	13	95	65	53	35	10	60	2694	23310.0061	

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."