

Verticale snelspanners • met verticale voet

23330.0017



Productbeschrijving

Door de gunstige verhouding tussen kracht en bewegingsvrijheid en hun eenvoudige actie zijn de snelspanners veelzijdig toepasbaar voor een breed scala aan toepassingen.

Deze snelspanners kunnen worden gebruikt in de metaalbewerkingindustrie bij het boren, lassen, slijpen, testen en aanbrengen, evenals in de hout- en kunststofindustrie in lijm-, boor-, snij- en freesmallen.

Het "knevel" principe van de knevelklem of snelspanner maakt een grote en snelle opening van de klem mogelijk. Als ze zijn ontgrendeld, worden de werkstukken volledig leeggemaakt voor ongehinderde verwijdering. De grote krachtoverbrenging resulteert in maximale klemkracht door een lage handkracht. De snelspanners zijn zelfremmend en blijven vergrendeld, waardoor ze bestand zijn tegen de kracht die wordt geproduceerd bij het bewerken van componenten.

De spanklemmen zijn vervaardigd uit hoogwaardige componenten en zijn ontworpen voor continu gebruik.

Een oliebestendige ergonomische 2-componenten handgreep, met een groter gripgebied met een zacht oppervlak voor optimaal gebruiksgemak.

De snel verstelbare klemschroeven worden geleverd door een houder.

Materiaal

Spanplaat

- staal, verzinkt door galvanisatie, gepassiveerd

Klinknagel

- Roestvast staal

Greep

- kunststof

Klemschroef

- staal, getemperd, galvanisch verzinkt

Klemkap


- rubber, zwart

Meer informatie


Verwijzingen

Vervangende klemschroeven zijn als accessoire verkrijgbaar in de online shop.


Tekening




23330.0013




23330.0014




23330.0015



23330.0016





23330.0017



Bestelinformatie

Nominale maat	Klemschroef	Afmetingen																Klemkracht		α	Temperatuur		Artikelnr.			
		d1	b1	b2	b3	h1	h2	h3	h4 min.	h4 max.	h5	l1	l2	l3	l4	l5	l6	l7	l8		F1	F2		min.	max.	
[mm]	[mm]	[mm]																[kN]		[°C]	[g]					
7	M12 x 110	13	39	14	10	369	117	30	33	90,5	102	231	206	165	28	89	24,5	50,5	90	3,4	5,5	60°	-10	80	2000	23330.0017

accessoires

	d ₂ [mm]	 [g]	Artikelnr.
klenschroef (reserveonderdeel van spanklem)			
	M12 x 110	170	23330.9008

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."