

Horizontale knevelschroeven • met horizontale basis

23330.1005



Productbeschrijving

Door de gunstige verhouding tussen kracht en bewegingsvrijheid en hun eenvoudige actie zijn de snelspanners veelzijdig toepasbaar voor een breed scala aan toepassingen.

Deze snelspanners kunnen worden gebruikt in de metaalbewerkingindustrie bij het boren, lassen, slijpen, testen en aanbrengen, evenals in de hout- en kunststofindustrie in lijm-, boor-, snij- en freesmallen.

Het "knevel" principe van de knevelklem of snelspanner maakt een grote en snelle opening van de klem mogelijk. Als ze zijn ontgrendeld, worden de werkstukken volledig leeggemaakt voor ongehinderde verwijdering. De grote krachtoverbrenging resulteert in maximale klemkracht door een lage handkracht. De snelspanners zijn zelfremmend en blijven vergrendeld, waardoor ze bestand zijn tegen de kracht die wordt geproduceerd bij het bewerken van componenten.

De spanklemmen zijn vervaardigd uit hoogwaardige componenten en zijn ontworpen voor continu gebruik.

Een oliebestendige ergonomische 2-componenten handgreep, met een groter gripgebied met een zacht oppervlak voor optimaal gebruiksgemak.

De snel verstelbare klem Schroeven worden geleverd door een houder.

Materiaal

Spanplaat

- staal, verzinkt door galvanisatie, gepassiveerd

Klinknagel

- Roestvast staal

Greep

- kunststof

Klemschroef

- staal, getemperd, galvanisch verzinkt

Klemkap


- rubber, zwart

Meer informatie

Verwijzingen

Vervangende klem Schroeven zijn als accessoire verkrijgbaar in de online shop.


Tekening



Bestelinformatie


Nominale maat	Klemschroef [mm]	Afmetingen																		Klemkracht		α	Temperatuur		Gewicht	Artikelnr.		
		d ₁	d ₂	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	h ₅ min,max	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈		F ₁	F ₂			min.	max.
5	M8 x 65	8,5	8,5	58	10	29 - 43	43	75	126	45	20	-4	24	287	113	27	63	57	8	41	20,5	2	3	90°	-10	80	726	23330.1005

accessoires

	Afmetingen d ₂ [mm]	Gewicht [g]	Artikelnr.
klemschroef (reserveonderdeel van spanklem), Staal			
	M 8 x 65	57,0	23330.9006

Toepassingsvoorbeeld





Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."