

## Centreerspandoornen

23340.0112



### Productbeschrijving

De centreerspandoornen worden veel gebruikt in de machinebouw. Dankzij hun eenvoudige bediening en snelle montage kunnen ze echter in alle industrieën worden ingezet.

Centreerspandoornen worden gebruikt voor het centreren en spannen van werkstukken met een centreergat.

De centreerspandoornen hebben de volgende eigenschappen:

- Zeer hoge nauwkeurigheid voor draai- en freesprocessen.
- Ideaal voor secundaire bewerkingen op gedraaide onderdelen.
- Geharde en gecoate schroef voor een lange levensduur.
- Spanlichaam eenvoudig machinaal te bewerken (voor aanpassing aan de boringsdiameter)

### Materiaal

#### Huls

- staal, gezwart

#### Spanschroef

- Inzetgehard staal, inzetgehard

### Montage

De centreerspandoorn moet worden aangepast aan de betreffende montage diameter (bijvoorbeeld door draaien / frezen). Houd er rekening mee dat de centreerspandoorn voor de bewerking ca. 0,1 mm buiten de spandiameter wordt uitgezet. Voor deze verwerking wordt een moer of borging meegeleverd.

Meer of gedetailleerde informatie vindt u in de montage- en bedieningshandleiding.

### Meer informatie


### Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

### Overige producten

- Centreerspandoornen, met zijwaartse bediening


### Tekening



### Bestelinformatie

d <sub>1</sub> min.	d <sub>1</sub> max.	d <sub>2</sub> -0,05	d <sub>3</sub>	Afmetingen								Aantal seg- menten	SW		Spankracht max. [kN]	Aandraai- moment max. [Nm]	Boring H7 [mm]	Boring [g]	Artikelnr.
				d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	SW <sub>1</sub>		SW <sub>2</sub>						
[mm]										[mm]									
25,4	35,3	56	M4	45,5	M12	20,6	25,4	31,8	7	21	6	10	2,5	15	105	56	306	23340.0112	

## Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."