

Slingers • DIN 469 recht met vierkant eind DIN 79

24330.0160



Productbeschrijving

Bij deze handgrepen is de gietnaad geslepen en gestraald. Het gat is bewerkt.

Materiaal

Kegelgreep

- staal, gedraaid, galvanisch verzinkt, gepassiveerd

Slinger

- gietwerk, kunststof gecoat, zwart

Tekening



Bestelinformatie

l	s H11	e min.	Afmetingen					d ₃ Kegelgreep Ø	[g]	Artikelnr.
			d ₁	d ₂	h ₁	h ₂	h ₃			
met vaste kegelgreep (EH 24450., DIN 39), vorm F										
200	19	25,2	20	44	44	34	154	28	962	24330.0160

Voldoet

Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."