

## Handgrepen • draaibaar

24532.0026



### Productbeschrijving

#### Materiaal

##### Asdeel

- staal, gezwart


##### Greep

- thermoplast, zwart, mat

#### Werking

In de bedieningspositie is de hendel vergrendeld. Om de hendel in de ruststand te brengen, moet deze axiaal worden uitgetrokken en omgedraaid.

### Tekening



### Bestelinformatie

Afmetingen									max. [°C]	[g]	Artikelnr.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub> ~	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub> ~	l <sub>5</sub>	[mm]			
Staal											
26	M6	20	102	19,5	6	95	10,5		110	137	24532.0026

### Voldoet

#### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

#### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

#### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."