

## Kogelknoppen • Metalen uitvoeringen vergelijkbaar met DIN 319

24561.0050



### Productbeschrijving

#### Materiaal


- staal, gepolijst, helder

#### Meer informatie

#### Opmerkingen

Aanvulling DIN 319 vorm C voor alle metalen series.


### Tekening



### Bestelinformatie

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Afmetingen			t <sub>1</sub> min.	[g]	Artikelnr.
		d <sub>3</sub> ~ [mm]	h ~				
50	M12	27	46	21	475	24561.0050	

### Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

### Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

### Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."