

Spaakhandwielen • DIN 950 gietijzer

24580.0100



Productbeschrijving

Naaf bewerkt, wiel gedraaid en gepolijst aan alle zijden, niet-bewerkte oppervlakken netjes gestraald.

Materiaal

Handwiel
• Gietijzer GG

Montage

Vulschijven EH 22270. voor axiale aandrijving.

Meer informatie

Overige producten

- Schijven
- Draaibare grepen, DIN 98

Tekening



De richting van de spiebaan van de naaf kan verschillen van de afbeelding in de tekening.

Bestelinformatie

| d_1 | d_2 H7 | Afmetingen | | | Spiebaan, DIN 6885 blad 1 | | Aantal spaken z | [g] | Artikelnr. |
|---|-------------|------------|-------|-------|---------------------------|------|----------------------|-----|------------|
| | | d_3 | l_1 | l_2 | b_3 | t | | | |
| met spiebaan, zonder greep, vorm N-F/A (voorheen: A 3) – Afbeelding 1 | | | | | | | | | |
| 80 | 10 | 24 | 29 | 16 | 3 | 11,4 | 3 | 288 | 24580.0100 |

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."