

## Schijfhandwielen • lichtmetaal

24600.0341



## Productbeschrijving

Er zijn grijpende inkepingen aan de achterzijde.  
Voor alle handwielen is de naaf machinaal bewerkt, is de velg gedraaid en aan alle kanten gespiegeld. De onbewerkte oppervlakken zijn schoon gestraald. Samen met hun spiegelgepolijste rand hebben deze handwielen daarom een afwerking die doorgaans niet hoeft te worden gelakt.

## Materiaal

**Asdeel**  
• staal, galvanisch verzinkt

**Handwiel**  
• aluminium-gegoten

**Cilindrisch handvat EH 24530**  
• DIN 7708 - thermohardende kunststof (PF 31), zwart vergelijkbaar met RAL 9005

## Montage


Vulschijven EH 22270. voor axiale aandrijving.

## Meer informatie

## Overige producten

- Schijven
- Cilindrische grepen, draaibaar

## Tekening



De richting van de spiebaan van de naaf kan verschillen van de afbeelding in de tekening.

## Bestelinformatie

Afmetingen						Spiebaan, DIN 6885 blad 1		bijbehorende cilindergreep EH 24530.	max.	[g]	Artikelnr.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> H7	d <sub>3</sub>	b	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub> ~	b <sub>3</sub>	t				
met spiebaan, met cilindrische greep EH 24530.											
250	26	48	23	28	51	8	29,3	28 x M10	110	1625	24600.0341

## Voldoet

## Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

## Bevat SVHC stoffen &gt;0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

## Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."