

Stergreep met draadeind • DIN 6336 kunststof

24740.1051



Productbeschrijving

Materiaal

- Greep**
- thermohardende kunststof PF 31, zwart vergelijkbaar met RAL 9005


- Schroef**
- RVS A2

Meer informatie

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen, bijvoorbeeld afwijkende lengtes of draadeinden van messing / RVS op aanvraag.

Tekening



Bestelinformatie

Afmetingen			max. [°C]	[g]	Artikelnr.
d ₁	d ₂ [mm]	l			
vorm L, Roestvast staal					
25	M5	10	110	7,3	24740.1051

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."