


Vlakke kartelschroeven • DIN 653

24770.0312



Productbeschrijving

Kartelschroeven zijn uit één stuk (DIN-benaming A).

Materiaal


- RVS 1.4305, mat gestraald

Meer informatie

Opmerkingen

Kartelsteek en karteldiepte kunnen afwijken van DIN.

Tekening



Bestelinformatie

d ₁	Afmetingen		d ₂	k	[g]	Artikelnr.
	l	[mm]				
Roestvast staal						
M5	10		20	4	10	24770.0312

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."