

Stelringen
25069.0340



Productbeschrijving

In enkele of dubbele deelnaad leverbaar. De stelringen kunnen universeel gebruikt worden, bijv. als eindstop.
Stelringen met sterke klemkracht.

Materiaal


Schroef

- Roestvast staal

Stelring

- RVS 1.4404

Tekening



Bestelinformatie

d ₁ H10	d ₂	Afmetingen			SW [mm]	[g]	Artikelnr.
		d ₃ [mm]	s	x			
gedeeld – Afbeelding 2, Roestvast staal							
40	65	M6	15	0,5	5	189	25069.0340

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."