

Schroefdraadplaten • voor scharnieren

25160.0720




Productbeschrijving

Schroefdraadplaten vereenvoudigen de installatie van scharnieren, zonder dat een extra moer of sluitring nodig is. Tegenhouden tijdens het aandraaien is niet nodig.

Materiaal

- roestvast staal 1.4301, mat, trillend geslepen

Tekening



Bestelinformatie

l ₁	b	Afmetingen			l ₂	 [g]	Artikelnr.
		h	d	[mm]			
60	18	4	M8	36	29	25160.0720	

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."