

## SIMPLEX voorhamers • Rubber compositie; met gietijzeren behuizing en hickory steel

3002.100



### Productbeschrijving

De SIMPLEX-voorslaghamer uit de serie 3002 zijn aan beide zijden van rubberen-inzetstukken voorzien

Er zijn twee uitvoeringen beschikbaar: Een met een kopdiameter D80mm, met een totaalgewicht van 3270g en een totale lengte van 80cm. In de grotere versie met kopdiameter D100mm, een totaalgewicht van 5500g en een totale lengte van 100cm

Het middelharde rubberen inzetstuk (Serie 3202) is zeer slijtvast, dempend en geurneutraal en gaat vele malen langer mee als een reguliere rubberen hamer

De gietstalen behuizing beschikt over een geïntegreerde steelbeschermingshuls die voor een hoge breukvastheid zorgt

De langvezelige, zeer stabiele Hickory-steel is gelakt en ergonomisch gevormd

Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle onderdelen verwisselbaar en uitwisselbaar. Dit is economischer en grondstoffen besparend

Productkenmerken:

- SIMPLEX-voorslaghamer met aan beide kanten rubberen inzetstukken (zwart, middelhard, dempend, geurneutraal, slijtvast).
- Behuizing van gietstaal met geïntegreerde steelbeschermingshuls en hoge breukvastheid.
- Langvezelige, zeer stabiele Hickory-steel, gelakt en ergonomisch gevormd.
- Alle delen zijn uitwisselbaar / vervangbaar, daarmee economischer en grondstoffen besparend.
- Verkrijgbaar in de maat D80mm (totaalgewicht 3270g) en D100mm (totaalgewicht 5500g).

### Toepassingsgebied

Land- en tuinbouw, trottoirbanden zetten, metselwerkzaamheden en trap stellen, schuttingbouw, steigerbouw, tentenbouw, prefab-woningbouw

### Materiaal

#### Steel

- hickory

#### Inzetten

- Rubbersamenstelling, zwart.
- Medium hard
- schokdemping
- Reukloos
- Weinig slijtage

#### Behuizing

- smeedbaar gietijzer

### Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
	[mm]	[mm]						
100	200	1000	1000 x 200 x 100	5500	4030618310273	AAA938c002	21-04-09-20	3002.100

### Voldoet

#### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

#### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

#### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."