

SIMPLEX voorhamers • Superplastic; met gietijzeren behuizing en hickory steel

3007.100



Productbeschrijving

De SIMPLEX-voorslaghamer uit de serie 3007 is aan beide zijden voorzien van Superplastic inzetstukken

Deze Halder-bestseller middelharde kunststof-inzetstuk is gemaakt van extreem zuiver materiaal. In vergelijking met spuitgegoten kunststof inzetstukken is hij daardoor wezenlijk slijtvaster en duurzamer

De gietijzeren behuizing beschikt over een geïntegreerde steelbeschermingshuls, die voor een hoge breukvastheid zorgt.

De langvezelige, zeer stabiele Hickory-steel is gelakt en ergonomisch gevormd

Verkrijgbaar in vier uitvoeringen: D80mm met een totaalgewicht van 3090g en een totale lengte van 80cm; D100mm met een totaalgewicht van 5200g en een totale lengte van 100cm; D125mm met een totaalgewicht van 7700g en zelfs in D140mm met 7900g totaalgewicht, beide met een totale lengte van 104cm.

Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar. Dit is niet enkel economischer maar bespaart ook grondstoffen

Productkenmerken:

- SIMPLEX-voorslaghamer met aan beide zijden Superplastic-inzetstukken (wit, middelhard, zeer duurzaam).
- Behuizing van gietijzer met geïntegreerde steelbeschermingshuls en hoge breukvastheid.
- Langvezelige, zeer stabiele Hickory-steel, gelakt en ergonomisch gevormd.
- Alle delen van de hamer zijn uitwisselbaar / te vervangen, daarmee is de hamer economischer en grondstoffen besparend
- Beschikbaar in 4 uitvoeringen: D80mm (3090g totaalgewicht), D100mm (5200g totaalgewicht) D125mm (7700g totaalgewicht) en D140mm (7900g totaalgewicht).

Toepassingsgebied

Land- en tuinbouw, trottoirbanden zetten, schuttingbouw, wiggen indrijven, steigerbouw, tentenbouw, timmerwerkplaats

Materiaal

Steel

- hickory

Inzetten

- superplastic, wit.
- Medium hard
- heel duurzaam
- slijtvast

Behuizing

- smeedbaar gietijzer

Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
	[mm]	[mm]						
100	200	1000	1000 x 200 x 100	5200	4030618300861	AAA938c002	21-04-09-20	3007.100

Toepassingsvoorbeeld





Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."