

SECURAL plus met zacht oppervlak · Breukvaste kop en steel gemaakt uit 1 stuk staal, rechthoekig inzetstukken, met speciale handgreep uiteinde

3380.140



Productbeschrijving

De SECURAL Plus is een doorontwikkeling van de SECURAL-hamer: Het speciaal gevormde steeluiteinde is perfect voor het indrukken van rubberen afdichtingen. Afhankelijk van hoe u het uiteinde van de steel bevestigt, krijgt u een smal of zeer breed oppervlak en kunt u afdichtingen van verschillende groottes indrukken. De middelharde, iets uitstekende slaginzetstukken van polyurethaan zijn verwisselbaar. De massaverhouding van de hamerkop en het schroot in combinatie met de veereigenschappen van de slagoppervlakken zijn optimaal op elkaar afgestemd en zorgen voor maximale terugslagdemping. Dit zorgt voor werken zonder gewrichten te belasten en een zeer hoge slagkracht. De axiaal gelaste behuizing zorgt voor een absoluut onbreekbare verbinding tussen hamerkop en steel.

Productkenmerken:

- Met een speciaal gevormd steeluiteinde voor het indrukken van rubberen afdichtingen van verschillende groottes.
- Verwisselbare, rechthoekige, iets uitstekende, middelharde slaginzetstukken van polyurethaan.
- Maakt geluidsarm en volledig terugslagvrij werken mogelijk.
- Zeer hoge slagkracht met laag gewicht.
- Absoluut breekvaste verbinding tussen hamerkop en steel door de in lengterichting gelaste behuizing.

Toepassingsgebied

Glaszetten, aluminium en plastic ramen zetten, rubberen afdichtingen indrukken

Materiaal

Versie

- stabiele behuizing uit plaatstaal met ergonomisch gevormde rubberen greep

Inzetten

- Polyurethaan, geel, rechthoekig
- Medium hard
- geluidsdempend
- schokdempend
- slijtvast

Bestelinformatie

Lengte x Breedte		Afmetingen 	Lengte x Breedte x Hoogte		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
		[mm]		[g]				
30 x 40	117	325	325 x 117 x 32	680	4030618312819	AAA905c002	21-04-09-16	3380.140

Toepassingsvoorbeeld





Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."