

T-gleufspanner

EH 1131.500 - EH 1131.700




Productbeschrijving

Materiaal

- staal, gehard, geslepen

Tekening



Bestelinformatie

Systeem	Afmetingen			[g]	Artikelnr.
	l_1	l_2	l_3		
V70	23,5	13,5	–	106	1131.500
V70	40,0	14,0	12	183	1131.600
V70	69,0	14,5	40	326	1131.700

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."