

SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak • TPE-soft / soft metal; met gietijzeren behuizing en een houten steel van hoge kwaliteit EH 3019.



Productbeschrijving

Die SIMPLEX-Serie 3019 verfügt über die Einsatzkombination TPE-soft / Weichmetall. Der blaue TPE-soft-Einsatz (Serie 3201) ist der weichste Einsatz in der SIMPLEX-Serie, stark dämpfend und somit für sensible Arbeiten geeignet. Er hinterlässt im Vergleich zum herkömmlichen Gummihammer keinen unerwünschten schwarzen Abrieb.

Der silberfarbene Weichmetall-Einsatz (Serie 3209) besteht aus Aluminium und ist hart, hitzeunempfindlich und ersetzt einen klassischen Bleihammer

Das Gehäuse aus Temperguss besitzt eine integrierte Stielschutzhülse, die für eine hohe Bruchsicherheit sorgt

Der hochwertige, schwingungsdämpfende, ergonomisch geformte Holzstiel ist im Griffbereich doppelt lackiert und somit schmutzunempfindlich.

Gemäß dem cleveren SIMPLEX-Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar.

Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen

Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D60mm.

Productkenmerken:

- SIMPLEX-kunststofhamer in de inzetcombinatie TPE-soft (blauw, zacht, slijtvrij) / zachtmetaal (zilverkleurig, hard, ongevoelig voor hitte)
- Gietijzeren behuizing met geïntegreerde steelbeschermingshuls en hoge breukvastheid
- Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; De greep is dubbel gelakt (vuilafstotend)
- Alle delen zijn uitwisselbaar / vervangbaar, daarmee is de hamer economischer en grondstoffen besparend
- Beschikbaar in de maten D30mm tot D60mm

Toepassingsgebied

Stempelmakerij, installatiebouw, montering och reparationer inom fordonsindustrin

Materiaal

Steel

- hout

Inzet 1

- TPE-soft, blauw
- vlekt niet
- Zacht

Inzet 2

- Aluminium zilver.
- hard
- hittebestendig

Behuizing

- smeedbaar gietijzer

Bestelinformatie

Ø	Afmetingen		Lengte x Breedte x Hoogte [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Artikelnr.
	— ↑	— ↑						
30	90	295	295 x 90 x 30	370	4030618305644	AAA905c002	21-04-09-16	3019.030
40	115	325	325 x 115 x 40	690	4030618305651	AAA905c002	21-04-09-16	3019.040
50	135	370	370 x 135 x 50	1200	4030618305668	AAA905c002	21-04-09-16	3019.050
60	150	405	405 x 150 x 60	1670	4030618305675	AAA905c002	21-04-09-16	3019.060

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."