

Sworznie ustalające kompaktowe • z kołnierzem sześciokątnym, z uchwytem w kształcie litery T

22110.0826



Opis produktu

Trzpienie ustalające służą do indeksowania otworów. Uchwyt w kształcie litery "T" pozwala na obsługę np. w rękawicach ochronnych. Taka sama wysokość konstrukcji w przypadku wykonania z/bez blokady. Możliwość kompletnego wkręcenia trzpienia ustalającego dzięki nacięciu gwintu.

Materiał

Korpus

- Stal oksydowana

Zatrząsk

- Stal utwardzana

Gałka

- Tworzywo sztuczne (PA 6), czarne, matowe

Montaż

Długość mocowania można dopasować za pomocą pierścieni dystansowych (EH 22120.).

Więcej informacji


Uwagi

Pokrętła nie można zdemontować. Nakrętki ustalające należy zamawiać oddzielnie.

Inne produkty

- Elementy montażowe, do sworzni i trzpieni ustalających, odlew
- Tuleje mocujące, do śrub i trzpieni ustalających
- Pierścienie dystansowe, dla sworzni ustalających

Rysunek





Informacje do zamówienia


Wymiary							SW	Siła sprężyny ¹⁾		Temperatura		Waga	Nr art.
d ₁	l ₂	d ₂	l ₁	l ₃	l ₄	l ₅	F ₁	F ₂	min.	maks.	[g]		
[mm]							[mm]	[N]	[N]	[°C]			
8 -0,02 -0,05	12	M16 x 1,5	59	26	8	59	17	8,5	28	-30	80	65	22110.0826

¹⁾ statystyczna wartość średnia

Akcesoria

	Wymiary d ₂ [mm]	Rozmiar klucza [mm]	 [g]	Nr art.
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal				
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0118

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.