

Sworznie ustalające • bez gwintu, nadające się do spawania

22120.0805



Opis produktu

Trzpienie ustalające służą do indeksowania otworów.

Materiał

Korpus

- Stal oksydowana, spawalna

Zatrząsk

- Stal utwardzana

Gałka

- Tworzywo sztuczne (PA 6), czarne

Montaż

Mocowanie za pomocą spawania lub klejenia.

Więcej informacji


Uwagi

Pokrętła nie można zdemontować.

Inne produkty

- Tuleje mocujące, do śrub i trzpieni ustalających

Rysunek



Rysunek 1

Rysunek 2

Informacje do zamówienia

Wymiary						Siła sprężyny ¹⁾		Temperatura		Ciężar	Nr art.
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	F ₁	F ₂	min.	maks.		
-0,02	h9		~	min.		~	~				
-0,05											
[mm] [N] [°C]											
z gałką – rysunek 1											
5	12	21	45	5	22	7	16	-30	80	25	22120.0805

¹⁾ statystyczna wartość średnia

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.