

Sworznie nośne gwintowane • samozabezpieczające, do otworów z fazowaniem wg normy DIN

332

22352.3024



Opis produktu

Sworzień nośny gwintowany do użycia w otworach gwintowanych z fazowaniem wg normy DIN 332.

Wytrzymały element nośny do szybkiego i łatwego montażu z ruchomą klamrą i zabezpieczeniem przed przypadkowym odblokowaniem. Podczas przenoszenia element gwintowany sworznia umieszczony jest w otworze gwintowanym. W odróżnieniu do śrub oczkowych, montaż sworzni gwintowanych nie wymaga czasu na wkręcanie i wykręcanie.

Wszystkie wykonania są zabezpieczone przed korozją. Wykonanie ze stali nierdzewnej jest również odporne na działanie warunków atmosferycznych, jest więc odpowiednie do użycia na wolnym powietrzu. Ponadto bardzo wytrzymały, utwardzany sworzień pozwala na użycie z dużymi obciążeniami.

Materiał

Część sworznia

- Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana

Przycisk

- Aluminium, pomarańczowe, anodowane

Element gwintowany

- Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana

Klamra

- Stal nierdzewna 1.4571

Sprężyna

- Stal nierdzewna

Montaż

Gwintowane sworznie nośne mogą być montowane w gwincie, który jest zgodny ze średnicą.

Montaż:

1. Wciśnij przycisk i przytrzymaj.
2. Włóż gwintowany sworzień nośny.
3. Zwolnij przycisk (przycisk musi być z powrotem w swojej pierwotnej pozycji.).
4. Dokręć ręcznie gwintowany gwintowany sworzień nośny, aż całkowicie oprze się na powierzchni styku.
5. Należy upewnić się, że segmenty gwintu są zazębione w gwincie montażowym.

Demontaż:

1. Odkręć gwintowany trzpień do podnoszenia o około ćwierć obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
2. Wciśnij przycisk i przytrzymaj.
3. Wyjmij gwintowany kołek do podnoszenia.
4. Zwolnij przycisk

Działanie

Każdy gwintowany sworzień nośny zawiera instrukcję obsługi oraz deklaracją zgodności EC.

Więcej informacji

Inne produkty

- Sworznie nośne, samozabezpieczające
- Sworznie nośne, samozabezpieczające, stal nierdzewna
- Sworznie nośne gwintowane, samozabezpieczające
- Sworznie nośne gwintowane, samozabezpieczające, z obrotową klamrą
- Sworznie nośne gwintowane, samozabezpieczające - CALOWY
- Sworznie nośne gwintowane, samozabezpieczające, z obrotową klamrą - CALOWE

Rysunek




Informacje do zamówienia


Wymiary														Nośność zgodna z DIN EN 13155			Gwint montażowy	maks.	[g]	Nr art.
d ₁	l ₁	d ₂ -0,07	d ₃	d ₄	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉	l ₁₀	F ₁	F ₂	F ₃				
[mm]														[kN]						
Stal nierdzewna																				
M24	31	20,7	36	24,7	38,9	47,3	61,4	50,6	49,8	82	145,4	36	22	23	11,1	8,6	M24	250	1234	22352.3024

Przykład aplikacji





Oszczędność



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.