

Korby ręczne • DIN 469 proste z końcówką czterokątną DIN 79

24330.0041



Opis produktu

Krawędź odlewana szlifowana, poddana obróbce strumieniowej. Piasta obrobiona.

Materiał


Rękojeść krótka z obłym uchwytem

- Stal toczona, cynkowana galwanicznie, pasywowana

Korpus korby

- Żeliwo sferoidalne, pokryte tworzywem sztucznym, czarne

Rysunek



Informacje do zamówienia

l	s H11	e min.	Wymiary					d ₃ Uchwyt obły Ø [mm]	[g]	Nr art.
			d ₁ [mm]	d ₂	h ₁	h ₂ ~	h ₃			
z obrotowym uchwytem obłym (EH 24460., DIN 98), kształt D										
125	17	22,2	17,9	34	34	26	122	22	433	24330.0041

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.