

## Obrotowe uchwyty obłe • DIN 98

24460.0136




### Opis produktu

#### Materiał

- Stal toczona, cynkowana galwanicznie, pasywowana

### Rysunek




Rysunek 1

Rysunek 2

### Informacje do zamówienia

Wymiary								SW	[g]	Nr art.
d <sub>1</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub> h13	d <sub>5</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	[mm]		
z czopem gwintowanym, kształt E – rysunek 2										
36	M16	22	29	106	26	11	9	8	566	24460.0136

### Przykład aplikacji



## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

### Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

### Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.