

Uchwyty krzyżowe · DIN 6335 żeliwo szare pokryte tworzywem sztucznym

24620.0641



Opis produktu


Uchwyty krzyżowe są produkowane zgodnie z DIN 6335.

Materiał


Uchwyt

- Żeliwo szare GG 20, z powłoką z tworzywa sztucznego, czarny zgodnie z RAL9005


Rysunek





rysunek 1




rysunek 2



rysunek 3




rysunek 4




rysunek 5

Informacje do zamówienia

d ₁	d ₂	Wymiary d ₅ [mm]	h ₂	t ₁	 [g]	Nr art.
z gwintowanym otworem ślepym, kształt E – rysunek 5, czarny						
40	14	M8	25	15	56	24620.0641

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.