

Uchwyty gwiazdowe • tworzywo sztuczne

24750.0058



Opis produktu

Materiał

Pokrywa

- Tworzywo sztuczne (PA), żółty zgodny z RAL 1016

Uchwyt

- Tworzywo sztuczne (PA 6), czarny zgodny z RAL 9005

Tuleja gwintowana


- Stal nierdzewna

Więcej informacji

Uwagi

Wersja specjalna, np. inny gwint - na zapytanie.

Rysunek



Informacje do zamówienia

Wymiary					Temperatura		Masa [g]	Nr art.
d ₁	d ₂	d ₃ [mm]	l ₁	l ₂	min.	maks.		
żółty					[°C]			
50	M8	22	26	10	-30	80	19	24750.0058

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.