

## Płaskie śruby radełkowane • DIN 653

24770.0115



## Opis produktu

Śruby radełkowane wykonane są z jednego elementu, z gwintem do łba (oznaczenie DIN: A).

## Materiał

- Stal oksydowana, jakość 5.8

## Więcej informacji


## Uwagi

Skok i głębokość radełkowania mogą różnić się od DIN.

## Rysunek



## Informacje do zamówienia

| d <sub>1</sub> | l  | Wymiary |  | d <sub>2</sub> | k | <br>[g] | Nr art.    |
|----------------|----|---------|--|----------------|---|--|------------|
|                |    | [mm]    |  |                |   |  |            |
| Stal           |    |         |  |                |   |  |            |
| M5             | 16 |         |  | 20             | 4 | 12   | 24770.0115 |

## Zgodność

## Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

## Zawiera substancje SVHC &gt; 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

## Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.