

Płaskie śruby radełkowane • DIN 653

24770.0156



Opis produktu

Śruby radełkowane wykonane są z jednego elementu, z gwintem do łba (oznaczenie DIN: A).

Materiał

- Stal oksydowana, jakość 5.8

Więcej informacji

Uwagi

Skok i głębokość radełkowania mogą różnić się od DIN.

Rysunek



Informacje do zamówienia

| d ₁ | l | Wymiary | | d ₂ | k | [g] | Nr art. |
|----------------|----|---------|--|----------------|---|-----|------------|
| | | [mm] | | | | | |
| Stal | | | | | | | |
| M8 | 25 | | | 30 | 6 | 39 | 24770.0156 |

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.