

Płaskie śruby radełkowane • DIN 653

24770.0376



Opis produktu

Śruby radełkowane wykonane są z jednego elementu, z gwintem do łba (oznaczenie DIN: A).

Materiał


- Stal nierdzewna 1.4305, piaskowana

Więcej informacji


Uwagi

Skok i głębokość radełkowania mogą różnić się od DIN.

Rysunek



Informacje do zamówienia

d ₁	Wymiary l [mm]	d ₂	k	 [g]	Nr art.
					24770.0376
M10	30	36	8	76	24770.0376

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.