

## Śruby radełkowane • tworzywo sztuczne

24830.0245



### Opis produktu

#### Material

##### Uchwyt

- Tworzywo sztuczne (PA), czarne

##### Śruba

- Stal nierdzewna 1.4567

### Rysunek



### Informacje do zamówienia

Wymiary							🌡️		📦	Nr art.
d <sub>1</sub>	l	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	h	k	min.	maks.	[g]	
			[mm]				[°C]			
Stal nierdzewna										
M5	20	9	12	19	14	8	-30	80	5,5	24830.0245

### Przykład aplikacji



## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.