

Młotki brukarskie SIMPLEX · Kompozyt gumowy; z żeliwną obudową i uchwytem z drewna hikorowego

3002.100



Opis produktu

Młoty brukarskie SIMPLEX serii 3002 wyposażone są z obu stron we wkładki z gumy kompozytowej.

Dostępne są dwie wersje: Jedną z nich może pochwalić się średnicą główki 80mm, wagą całkowitą 3.270g oraz długością całkowitą 800mm. Większa wersja ma średnicę główki 100mm, całkowitą wagę 5,500g i całkowitą długość 1000mm.

Końcówka z gumy średnio twardej (seria 3202) o bardzo niskiej ścieralności, amortyzująca uderzenia i bezwonna, oferuje znacznie dłuższą żywotność niż konwencjonalny młot gumowy. Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną uchwyty, która zapewnia wysoki poziom odporności na złamanie. Długowłóknisty i bardzo trwałe trzonek hikorowy jest lakierowany i ergonomicznie ukształtowany.

Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne i można je doposażyć. Przekłada się to na oszczędność pieniędzy i zasobów.

Cechy produktu:

- Młot kowalski SIMPLEX z dwoma końcówkami z gumy kompozytowej (czarnej, średnio twardej, amortyzującej uderzenia, bezwonnej, o niskim zużyciu).
 - Obudowa z żeliwa ze zintegrowaną tuleją ochronną trzonka i doskonałą odpornością na złamanie.
 - Długowłóknista i bardzo wytrzymała rękojeść hikorowa, lakierowana i ergonomicznie ukształtowana.
 - Wszystkie części mogą być wymieniane, co pozwala na dużą oszczędność kosztów i zasobów.
- Dostępne w rozmiarach 80mm (waga całkowita 3.270g) i 100mm (waga całkowita 5.500g).

Przykłady zastosowań

Ogród i kształtowanie terenu, układanie krawężników, budowa schodów i kamieniarstwo, budowa płotów i ogrodzeń, stawianie rusztowań, stawianie namiotów, budowa domów z prefabrykatów

Material

Uchwyt

- Drewno hikorowe

Wkładki

- Kompozyt gumowy, czarny
- Średnio twardy
- Tłumiące drgania
- Bezzapachowy
- Odporny na ścieranie

Obudowa

- Żeliwo

Informacje do zamówienia

Ø	Wymiary		Długość x Szerokość x Wysokość [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art.
	—	—						
100	200	1000	1000 x 200 x 100	5500	4030618310273	AAA938c002	21-04-09-20	3002.100

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.