

Młotki SIMPLEX • Superplastik / miękki metal; wzmocniona obudowa z żeliwa i uchwyt z włókna szklanego EH 3779.



Opis produktu

SIMPLEX serii 3779 jest wyposażony w kombinację końcówek z superplastiku i miękkiego metalu. Końcówka z superplastiku (seria 3207) pozwala na uzyskanie większej siły uderzenia niż końcówka gumowa. Jest to końcówka z tworzywa sztucznego o średniej twardości, wykonana z wytłaczanego i bardzo jednorodnego materiału. W porównaniu do końcówek z tworzyw sztucznych formowanych wtryskowo, jest ona znacznie bardziej odporna na zużycie i wytrzymała. Wykonana z aluminium, srebrna końcówka z miękkiego metalu (seria 3209) jest twarda, odporna na wysoką temperaturę i zastępuje klasyczny młotek ołowiany. Czarna, wzmocniona obudowa z odlewu stalowego zapewnia większą stabilność dzięki zwiększonej grubości ścianek i rozpórek. Zwiększona masa zapewnia większą siłę uderzenia. Trzonek z włókna szklanego jest bardzo wytrzymały i trwały, dzięki czemu jest wyjątkowo odporny na złamania. Posiada ergonomiczny kształt i antypoślizgową rękojeść. Posiada gładką powierzchnię i jest odporny na wilgoć. Zgodnie z zasadą smart SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne co przekłada się na oszczędność miejsca i pieniędzy. Wersja ta jest dostępna w rozmiarach od 30 mm do 80 mm oraz jako młotek ślusarski (3779.081). Cechy produktu:

- Młotek SIMPLEX z kombinacją końcówek z superplastiku (biała, średnio twardy, bardzo wytrzymały) i miękkiego metalu (srebrny, twardy, odporny na ciepło).
- Wzmocniona obudowa z odlewu stalowego o dużej stabilności zwiększa siłę uderzenia poprzez dodanie ciężaru.
- Wyjątkowo mocna i trwała rękojeść z włókna szklanego z antypoślizgowym uchwytem, odporna na wilgoć.
- Wszystkie części mogą być wymienione, co pozwala na znaczne oszczędności miejsca i kosztów.
- Dostępny w rozmiarach od Ø30 do Ø80 oraz jako młot ślusarski (3779.081).

Przykłady zastosowań

Naprawy i prace montażowe w sektorze motoryzacyjnym, budowa form odlewniczych, budowa instalacji przemysłowych, montaż obudów

Material

Uchwyt

- Włókno szklane z uchwytem gumowym

wkładka 1

- Superplastik, białe
- Średnio twardy
- Wytrzymały
- Odporny na ścieranie

wkładka 2

- Metal miękki, srebrny
- twardy
- Odporny na wysoką temperaturę

Obudowa

- Żeliwo, wzmocnione, czarne

Informacje do zamówienia

Ø	Wymiary		Długość x Szerokość x Wysokość [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art.
	—	—						
30	90	300	300 x 90 x 34	483	4030618305101	AAA905c002	21-04-09-16	3779.030
50	135	335	335 x 135 x 50	1550	4030618305118	AAA905c002	21-04-09-16	3779.050
60	150	410	410 x 150 x 60	1995	4030618305125	AAA905c002	21-04-09-16	3779.060
80	175	490	490 x 175 x 80	3770	4030618305132	AAA905c002	21-04-09-16	3779.080

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.