

Opritoare cu indexare mini

22110.0050



Descrierea produsului

În special potrivit pentru înșurubarea în piese cu pereți subțiri
Varianta pentru cele mai mici spații.

Material

Corp

- Oțel inoxidabil 1.4305

Bolț blocare

- Oțel inoxidabil 1.4305

Mâner

- Termoplastic PA 6, negru, mat

Asamblare

Înșurubați mini indexorul. Prin ridicarea butonului, hexagonul va fi eliberat pentru asamblare.

Lungimea șurubului poate fi adaptată cu ajutorul gulerelor distanțiere pentru blocatoare cu indexare (EH 22120.).

Operații

Pentru blocare, se trage butonul, rotit 30° și asigurat cu ajutorul unui opritor dințat.

Mai multe informații

Note

Buton nedemontabil

Produse asociate

- Gulere distanțiere, pentru blocatoare de indexare

Desen




Figura 1

Figura 2

Informații comandă

Dimensiuni								SW	Forța arcului ¹⁾		Temperatură		Greutate	Ref. Nr.
d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂ min.	l ₃	l ₄ min.		F ₁ ~	F ₂ ~	min.	max.		
[mm]								[mm]	[N]		[°C]		[g]	
7	M10 x 1	25	18	34	7	7	4,5	12	5	18	-30	80	26	22110.0050

fără blocator, mâner negru – figura 1, Oțel inoxidabil

¹⁾ valoarea statistică medie

Exemplu de aplicație





Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.