

## Opritoare laterale • cu filet și știft din plastic, cu garnitură

22150.0493



### Descrierea produsului

Pot fi utilizate pentru poziționare sau aplicare de presiune. ex. în timpul vopsirii și sablării. Etanșat împotriva șpanului și mizeriei.

#### Material

##### Garnitură

- CR

##### Corp

- Oțel, zincat prin galvanizare

##### Arc

- Oțel inoxidabil

##### Bolț

- Termoplastice POM, alb

#### Asamblare

Opritoarele laterale se montează cu ajutorul unei scule speciale.

Formula pentru calculul distanței de centrare pentru orificiul de montaj:

$$l_0 = z/2 + w + x,$$

$l_0$  = distanța de centrare,

$y$  = înălțimea piesei de lucru,

$w$  = lungimea piesei de lucru,

$x$  = dimensiunea coordonatelor,

$s$  = cursa,

$z$  = diametrul opritorului

Calculul dimensiunii  $x$ :

$y$  mai mare sau egal decât  $l_2 - d_2/2$ ,

atunci  $x = d_2/2 - s$

sau

$y$  mai mic decât  $l_2 - d_2/2$ ,

atunci  $x = d_2/2 - s - [(l_2 - d_2/2 - y) * 0,123]$

#### Caracteristici

Varianta cu arc cu forță mică = arc din oțel inoxidabil

### Desen




### Informații comandă

d <sub>1</sub>	Dimensiuni		Forța arcului F max. <sup>2)</sup> ~ [N]	d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>	Cursă s [mm]	SW [mm]	x <sup>1)</sup> [mm]	max. [°C]	[g]	Ref. Nr.
	l <sub>1</sub> -2 [mm]										
<b>Bolț: Termoplastic/Forța arcului mică</b>											
M18 x 1,5	31,5		100	10	16	1,6	16	3,4	80	21	22150.0493

<sup>1)</sup> If the workpiece height (y) is less than l<sub>2</sub>-d<sub>2</sub>/2, the coordinate dimension (x) must be calculated.

<sup>2)</sup> valoarea statistică medie

### Accesorii

	Dimensiuni d <sub>1</sub> [mm]	[g]	Ref. Nr.
<b>sculă de montaj</b>			
	M18 x 1,5	137	22150.0822

### Exemplu de aplicație



### Reclamație

#### Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

#### Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

#### Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.