

## Știfturi opritoare cu bilă • autoblocant, cu mâner combinat

22370.0207



### Descrierea produsului

Pentru fixare rapidă, blocare, ajustare, schimbare și asigurare. Rapid și ușor de deblocat pentru conexiuni frecvent repetate.

Toate versiunile sunt rezistente la coroziune.

Mâner ergonomic, diverse combinații de culori disponibile. Forma de prindere oferă protecție de deblocare neintenționată.

### Material

#### Element bolt

- Oțel inoxidabil 1.4305

#### Mâner

- Termoplastice PA 6 gri / portocaliu, gri / albastru, gri / gri

#### Arc

- Oțel inoxidabil

### Operații

Bilele sunt deblocate prin apăsarea butonului.

### Mai multe informații

### Note

Varianta specială la cerere.

### Referințe

Oțel inoxidabil 1.4542, vezi EH 22380.

### Accesorii

Poate fi ușor dotat cu un cablu de fixare EH 22400.

### Produse asociate

- Știfturi opritoare cu bilă, autoblocant, cu mâner combinat, călit prin precipitare
- Bucșe de poziționare, pentru știfturi cu bilă și acționare simplă
- Bucșe de poziționare, cu flansă, pentru știfturi cu bilă și acționare simplă
- Cabluri de fixare
- Bucșe de poziționare, cu guler, DIN 172 A
- Bucșe de poziționare, fără guler, DIN 179 A

### Desen



### Informații comandă

Dimensiuni									Poziție orificiu H11	Rezistența la forfecare, dublă <sup>1)</sup> min.	Temperatură		Greutate	Ref. Nr.
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>		[mm]	[kN]	min.	max.	[g]	
-0,04 -0,08	+0,6				±1				[mm]	[kN]	[°C]		[g]	
12	35	14,5	47,6	25,2	10,6	39,7	16,7	12	87	-30	80	105	22370.0207	

<sup>1)</sup> Rezistență la forfecare similară DIN 50141

Exemplu de aplicație



## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.