

Suporturi articulate

22590.0020



Descrierea produsului

Suporturile articulate pot fi utilizate ca picioare sau pentru susținere. Pot compensa suprafețe cu unghiuri de până la 15°.

Material

Element sferic

- Oțel tratat termic, cu revenire, brunat

Tampon

- Oțel tratat termic, brunat

Mai multe informații

Note

Pentru modelele cu $d_1 = M10$ și $M12$ piulița este conform DIN 934.

Desen




Figura 1




Figura 2

Informații comandă

Dimensiuni					SW	Capacitate portantă la sarcină statică max.	🌡️ max.	📦 [g]	Ref. Nr.
d ₁	d ₂	h ₁	h ₂	t	[mm]	[kN]	[°C]	[g]	
atenuator și element cu bilă – figura 1, Oțel tratat termic									
M20	60	42	8	17	30	55	250	451	22590.0020

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.