

Picioare de susținere

22593.1570



Descrierea produsului

Picioarele de sprijin sunt universal utilizate ca picioare reglabile. Placa este fixată pe știftul filetat și piulița printr-un șurub de fixare din oțel inoxidabil și este, lipit.

Material

Știft filetat

- Oțel inoxidabil 1.4305

Piuliță de fixare

- Oțel inoxidabil A2, ISO 4032

Tampon

- Oțel inoxidabil 1.4301, acoperit prin vibrație

Mai multe informații

Produse asociate

- Picioare de susținere, protejat împotriva alunecării

Desen



Figura 1




Figura 2



Figura 3

Informații comandă

d ₁	d ₂	Dimensiuni			SW ₁ [mm]	SW ₃ [mm]	 [g]	Ref. Nr.
		l ₁ [mm]	h ₁	l ₂				
cu șurub – figura 1, Oțel inoxidabil								
50	M8	63	2,5	11	17	13	70	22593.1570

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.