

Picioare de susținere

22593.1615



Descrierea produsului

Picioarele de sprijin sunt universal utilizate ca picioare reglabile. Placa este fixată pe știftul filetat și piulița printr-un șurub de fixare din oțel inoxidabil și este, lipit.

Material

Știft filetat

- Oțel inoxidabil 1.4305

Piuliță de fixare

- Oțel inoxidabil A2, ISO 4032

Tampon

- Oțel inoxidabil 1.4301, acoperit prin vibrație

Mai multe informații

Produse asociate

- Picioare de susținere, protejat împotriva alunecării

Desen



Figura 1



Figura 2



Figura 3

Informații comandă

| d ₁ | d ₂ | Dimensiuni | | | SW ₁ [mm] | SW ₃ [mm] | 🔩 [g] | Ref. Nr. |
|--------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------|------------|
| | | l ₁ [mm] | h ₁ | l ₂ | | | | |
| cu șurub – figura 1, Oțel inoxidabil | | | | | | | | |
| 60 | M8 | 40 | 2,5 | 11 | 17 | 13 | 81 | 22593.1615 |

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.