

Blocuri de antrenare • DIN 2079
23100.0160



Descrierea produsului

Aceste blocuri de antrenare sunt fabricate conform DIN 2079.

Material

- Oțel aliat, călit, brunat, șlefuit

Desen




Figura 1




Figura 2





Figura 3

Informații comandă

Cap șurub nr.	k	b ₂ h5	Dimensiuni				h	Pentru șuruburi ISO 4762	[g]	Ref. Nr.
			d ₇	d ₈	g	[mm]				
pentru cap de șurub nr. 60 forma B – figura 2										
60	45,5	25,4	13	19	12,3	25	M12 x 25	140	23100.0160	

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.