


## Bride de fixare pe masa utilajului • fără pârghie

23210.0542



### Descrierea produsului

Prin strângerea șuruburilor de presiune, piesa de lucru este apăsată simultan înspre opritoare și placa de susținere. Acționarea prin pârghie permite crearea unor forțe de prindere mari pe orizontală. Când se utilizează piulițe canal T, EH 23010. / EH 23020. (DIN 508) acestea se pot aplica și altor mărimi de canale.

### Material

- Oțel, călit, brunat, șlefuit

### Mai multe informații

### Produse asociate

- Piuliță pentru canal T, DIN 508
- Piuliță pentru canal T, extinsă

### Desen





Figura 1

Figura 2

### Informații comandă

Mărimea nominală canal [mm]	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	b	Dimensiuni						Forța strângere orizontală max. [kN]	Moment strângere max. [Nm]	[g]	Ref. Nr.
				h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	s				
cu falcă de prindere prismă – figura 2													
18	M16	16,5	68	47	35	13	86	41	7	21,5	20	1730	23210.0542

### Exemplu de aplicație



## Reclamație

### Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

### Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

### Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.