

Inele de poziționare • pentru bride rapide de fixare

23310.0351



Descrierea produsului

După alinierea inelelor acestea sunt montate pe ax pentru ca în cazul prinderilor repetate, prinderea să fie tot timpul în același punct. Inelele de poziționare se rotesc 360° pe clemă. După montaj clema se poate roti cu 110° în stânga sau dreapta (doar pentru varianta rotativă).

Material

- Oțel, brunat

Asamblare

Înainte de montarea inelului de poziționare, trageți în poziția de sus clema.

Desen





Figura 1

Figura 2

Informații comandă

Dimensiuni								Pentru bride de fixare pe verticală	 [g]	Ref. Nr.
h ₁	h ₂	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	b	e			
pentru cleme mărimea 82,5 – figura 2										
15	40	10	62	93	39	78	22760.0104	23310.0070	355	23310.0351

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.