

Mânere tip U • cu saibă

24310.0250



Descrierea produsului

Mânerele U sunt utilizate, de exemplu, pe ușiile utilajelor, uși de mobilier, uși de dulapuri, sertare și sisteme de sertare.

Aceste mânere U se caracterizează prin construcția lor ergonomică și stabilă și forma lor simplă.

Material

Mâner

- Oțel inoxidabil 1.4305, sablare mată


Saibă

- Oțel inoxidabil

Asamblare

Prin șaibă se garantează o suprafață bună de contact. Șaibele potrivite se asamblează în canal.

Desen



Informații comandă

d_1	l $\pm 0,5$	d_2	Dimensiuni					Ref. Nr.
			d_3	h	r	t min.	[g]	
Oțel inoxidabil								
			[mm]					
6	88	M3	9	26	7	7	29	24310.0250

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.