

## Mâner tip schimbător de viteză

24350.0020



### Descrierea produsului

#### Material

##### Mâner

- Oțel, zincat prin galvanizare, pasivat

##### Maner sferic

- Duroplastic PF 31, negru, DIN 319

##### Mâner cilindric

- Termoplastice PF 31, negru

### Desen




Figura 1




Figura 2

### Informații comandă

Dimensiuni							max. [°C]	[g]	Ref. Nr.
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>				
cu buton sferic – figura 1, Oțel									
8	63	M6	20	9	18	110	30	24350.0020	

## Exemplu de aplicație



## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.