

## Piulițe de strângere • sudate

24470.0612



### Descrierea produsului

Versiune economică conform DIN 99.

### Material

- Oțel inoxidabil 1.4301, sablare mată

### Desen



### Informații comandă

l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub> ~	d <sub>1</sub>	Dimensiuni				h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub> ~	[g]	Ref. Nr.
			d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	[mm]					
125	119	M16	32	18			25	58,5	313	24470.0612

## Exemplu de aplicație



## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.