

## Piulițe de strângere • sudate

24470.0616



### Descrierea produsului

Versiune economică conform DIN 99.

### Material

- Oțel inoxidabil 1.4301, sablare mată

### Desen



### Informații comandă

Dimensiuni							[g]	Ref. Nr.
$l_1$	$l_2$	$d_1$	$d_2$	$d_3$	$h_1$	$h_2$		
[mm]								
Oțel inoxidabil								
160	152	M20	40	20	31	73	533	24470.0616

## Exemplu de aplicație



## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.