

Roți de manevră • DIN 950 fontă gri

24580.0116



Descrierea produsului

Strunjit, prelucrate și finisate pe toate suprafețele, suprafețele neprelucrate sunt curățate prin sablare.

Material

Roată de manevră
• Fontă gri GG

Asamblare

Șaibe de închidere EH 22270. pentru fixare axială.

Mai multe informații

Produse asociate

- Șaibe de închidere
- Mâner rotativ, DIN 98

Desen




Figura 1


Figura 2

Poziția canalului poate fi diferită de cea indicată în desen.

Informații comandă

Dimensiuni					Canal de pană, DIN 6885 pagina 1		Număr gaură spițe z	[g]	Ref. Nr.
d ₁	d ₂ H7	d ₃	l ₁ ~	l ₂	b ₃	t			
[mm]					[mm]				
cu canal, fără manetă, forma N-F/A (anterior: A 3) – figura 1									
140	16	30	39	19	5	18,3	3	940	24580.0116

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.