

## Mânere tip stea • oțel inoxidabil, material plin

24690.0644



### Descrierea produsului

Execuție fără reținere a impurităților. Pentru toate aplicațiile cu cerințe igienice ridicate (de ex. industria alimentară).

### Material

#### Mâner

- Oțel inoxidabil 1.4305, sablare mată

### Desen





Figura 1




Figura 2




Figura 3

### Informații comandă

Dimensiuni							[g]	Ref. Nr.
d <sub>1</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	t <sub>2</sub>			
[mm]								
cu filet interior, găurit – figura 2								
40	M8	18	30,5	15	13	140	24690.0644	

## Exemplu de aplicație



## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.