

## Șuruburi cu manetă palmiformă • DIN 6335 material plastic

24730.1158



### Descrierea produsului

#### Material

##### Mâner

- Termoplastice PF 31, negru similar RAL 9005

##### Șurub

- Oțel inoxidabil A2

#### Mai multe informații

#### Note

Variante speciale, de ex. lungimi diferite sau șuruburi din alamă / inox se pot efectua la cerere.

### Desen



### Informații comandă

d <sub>1</sub>	Dimensiuni		max. [°C]	[g]	Ref. Nr.
	d <sub>2</sub> [mm]	l			
forma L, Oțel inoxidabil					
40	M8	40	110	30	24730.1158

### Reclamație

#### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

#### Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

#### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.