

Șuruburi pt. mâner stea • DIN 6336 material plastic

24740.1308



Descrierea produsului

Material

Mâner

- Termoplastice PF 31, negru similar RAL 9005

Șurub


- Oțel inoxidabil A2

Mai multe informații

Note

Variante speciale, de ex. lungimi diferite sau șuruburi din alamă / inox se pot efectua la cerere.

Desen



Informații comandă

d ₁	Dimensiuni		max. [°C]	[g]	Ref. Nr.
	d ₂ [mm]	l			
forma L, Oțel inoxidabil					
80	M16	80	110	274	24740.1308

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.